
Caso DC

DIN EN 12825: 2002

CASO DC 6.0

LASTKLASSE 6



Platte	
Dicke	36 mm
Abmessung	600 x 600 mm
Plattengewicht	ca. 21 kg
Kernmaterial	hochverdichteter Gipsfaserwerkstoff
Baustoffklasse	nichtbrennbar A1/A2
Kantenband	umlaufend, leitfähig
Plattenoberseite	Werkseitige Applikation von doppelbodengeeigneten Oberbelägen, z.B. homogenes Vinyl, Linoleum, HPL
Plattenunterseite	blank

Unterkonstruktion	
Verzinkte Stahlstützen	M20 nach technischer Erfordernis
Auflage	C-PE 38 x 38 x 1 mm 4 Nocken EPDM Plattenauflage 40 x 60 x 1,0mm
C-Profil	40 x 40 x 2 mm

Statik nach DIN EN 12825: 2002	
Punktlast/ Nennlast	6 kN
Sicherheitsfaktor	2,0
Bruchlast	>12 kN
Verschiebeklasse	A

Brandschutz	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2: 1977	F30-AB bis lichte Höhe 1.210 mm
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13501-2: 2023	REI 30 bis lichte Höhe 1.424 mm

Spezifikationen nach PSA MOB PF2 PS/SPU	
UDL	25 kN/m²
Rolling Load	10.000 Durchgänge bei 3 kN

Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie hier, um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.

Tate Global GmbH
Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany
T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2026 Tate Global GmbH
Tate Global GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzliche Änderungen verpflichtet haben.

PLANET PASSIONATE
#planetpassionate