
Caso

DIN EN 12825: 2002

30B-SW

LASTKLASSE 5



Platte	
Dicke	30,5 mm
Abmessung	600 x 600 mm
Plattengewicht	ca. 18,5 kg
Kernmaterial	hochverdichteter Gipsfaserwerkstoff
Baustoffklasse	nichtbrennbar A1/A2
Kantenband	umlaufend, leitfähig
Plattenoberseite	Werkseitige Applikation von doppelbodengeeigneten Oberbelägen, z.B. homogenes Vinyl, Linoleum, HPL
Plattenunterseite	Stahlblech

Statik nach DIN EN 12825: 2002	
Punktlast/ Nennlast	5 kN
Sicherheitsfaktor	2.0
Bruchlast	> 10 kN
Verschiebeklasse	A

Brandschutz nach DIN 4102-2: 1977	
Feuerwiderstandsklasse	F30-AB bis lichte Höhe 1210 mm in Abhängigkeit der verwendeten Unterkonstruktion

Unterkonstruktion	
Verzinkte Stahlstützen	M20 nach technischer Erfordernis
Auflage	C-PE-Auflage 38 x 38 x 1 mm mit 4 Noppen + EPDM Plattenauflage 40 x 60 x 1,0 mm
C-Profile	40 x 40 mm mit Materialstärke 2,0 mm

Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie hier, um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.

Tate Global GmbH
Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany
T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2026 Tate Global GmbH
Tate Global GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzliche Änderungen verpflichtet haben.

PLANET PASSIONATE
#planetpassionate