

Hohlbodenstütze M12

ELEMENTKLASSE 5

- Verklebung Fußplatine auf Rohboden mittels Tate Stützenklebstoff
- Verklebung Kopfplatine mit Schalplattenunterseite mittels Tate Stützenklebstoff
- Fixierung mit Tate Stützensicherungsklebstoff nach Erfordernis



Stütze	
Stützenkopf	Kopfplatine Ø 100 mm geprägt Stärke 2 mm Stützenrohr 17 x 2 mm Verjüngung Stützenrohr mit Gewinde M12 Kopfplatine mit Rohr zentrisch verschweißt
Stützenfuß	Fußplatine Ø 60 mm geprägt Stärke 2,0 mm Gewindebolzen M12 Fußplatine mit Gewindebolzen zentrisch verschweißt

Prüfergebnisse DIN EN 13213: 2001

Elementklasse	5
Nennpunktlast	5 kN
Bruchlast	≥ 10 kN

In Abhängigkeit des jeweiligen Tate-Systems

Bezeichnung

F1 - SHB M12 – SH	37 - 57 mm
F2 - SHB M12 – SH	50 - 72 mm
F3 - SHB M12 – SH	60 - 97 mm
F4 - SHB M12 – SH	76 - 130 mm
F5 - SHB M12 – SH	110 - 170 mm
F6 - SHB M12 – SH	150 - 210 mm
Material	Stahl, galvanisch verzinkt (transparent/ bläulich irisierend passiviert)

Die genannten Verstellbereiche sind einzuhalten



Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie [hier](#), um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.



Tate®

Tate Global GmbH

Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany

T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2025 Tate Global GmbH.

Tate Access Floors GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzlichen Änderungen verpflichtet haben.

tate-hohlbodenstuetze-m12-de-de-v4 4/2025



#planetpassionate