

MAGNETISCH BEFESTIGTE VEREDELUNG AUS VERBUNDHOLZ


Produktdetails anzeigen



Attiro®

Attiro ist ein innovatives Bodensystem, das eine stabile und dauerhafte Verlegung von Holzböden ermöglicht und den großen Vorteil bietet, eine oder mehrere Dielen schnell und einfach austauschen zu können.

Dank seiner magnetischen Befestigung garantiert Attiro eine einfache Verlegung ganz ohne Klebstoffe und vor allem die Möglichkeit, den Holzboden auszutauschen, ohne den Untergrund zu beschädigen.



Diele	
Dicke:	16,5 mm
Standardbreiten:*	120, 140, 150, 180, 200 & 230 mm
Längen:	Variable Längen zwischen 1000–2300 mm
Kategorie:	Magnetisch, trocken verlegt

Rutschfestigkeit:	
Trocken:	>60 PTV, Nass: >45 PTV

Magnetische Leistung	
Magnettyp:	Isotropes, flexibles Ferrit
WLAN-Störungen:	Geprüft und zugelassen
Elektrische Geräte:	Geprüft und zugelassen, inkl. Herzschrittmacher & Telefoniegerät

Brandschutz	
Reaktion:	EN 13501-1:2018 Cfl-s1 Anschluss

Anschluss an Doppelboden	
Toleranz:	Maximaler Höhenunterschied von 0,75 mm zwischen benachbarten Doppelbodenplatten.
Konzipiert für den Einsatz mit Tate-Doppelbodensystemen.	



Dehnungsfugen

8 mm Dehnungsfugen alle 15 m in der Breite und alle 35–45 m in der Länge. Farblich abgestimmtes, werkseitig geformtes 8 mm Silikonmaterial.

Für alle Randausgleichungen ist eine Dehnung von 8–10 mm vorzusehen.

Alle Echtholz-Bodenbeläge (einschließlich Attiro) erfordern eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %, die im gesamten Gebäude aufrechterhalten werden muss.

Attiro stahlkapsulierte Platten sind für Bereiche ohne Doppelbodenplatten erhältlich, z. B. Estrichflächen usw., um die Kontinuität des Bodenbelags zu gewährleisten. Wenden Sie sich für Details an den technischen Kundendienst.

* Für Fischgrätenmuster sind schmalere Breiten erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Tate.

Oberflächenausführungen

						
Almond 10002	Dove 10003	Toffee 10004	Maple 10005	Pecan 100010	Honey 30075	
 	 	 	 	 	 	
						
Dune 40100	Oat 40096	Chestnut 40091	Tobacco T160NAT	Amber T140NAT	Espresso 20010	Mocha 20011
 	 	  	  	  	 	 
Legende zu den Oberflächen:	 Sägewerks-lackierung	 Wärmebehandelt	 UV-Öl-Oberfläche	 Walnuss	 Eiche	

Tate®

Tate Global GmbH

Zum Stadion 4, 63808, Haibach, Deutschland

T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com

© 2026 Tate. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen oder Designs zu ändern und Produkte zu liefern, die von den beschriebenen und abgebildeten abweichen können, ohne vorherige Ankündigung und ohne Haftung. **tate-attiro-product-data-sheet-de-gb-v1**

**PLANET
PASSIONATE**
#planetpassionate