Flow DC

STAHLLÜFTUNGSPLATTE
FREIER QUERSCHNITT 50%



Platten	
Grundplattendicke	30,5 mm | 35,5 mm | 40,5 mm
Abmessung	600 x 600 mm
Optionaler Höhenausgleich	in 0,5 mm Schritten bis 4,5 mm
Baustoffklasse	nichtbrennbar A1
Plattenunterseite	optional Mengenregulierung

Statik nach DIN EN 12825: 2002			
Grundplattendicke	30,5 mm	35,5 mm	40,5 mm
Deckblechdicke	5 mm	5 mm	5 mm
Punktlast/ Nennlast	3 kN	6 kN	8 kN
Sicherheitsfaktor	2	2	2
bleibende Verformung	< 0,5 mm	< 0,5 mm	< 0,5 mm
Bruchlast	> 6 kN	> 12 kN	> 16 kN

Stahllüftungsplatten auf Stahlzylinder geprüft.

Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie hier, um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.

Tate Global GmbH
Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany
T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2026 Tate Global GmbH
Tate Global GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzliche Änderungen verpflichtet haben.

PLANET PASSIONATE
#planetpassionate