
Solida DC

DIN EN 12825: 2002

SOLIDA DC 12.0

LASTKLASSE 6



Platte	
Dicke	39,6 mm
Abmessung	600 x 600 mm
Plattengewicht	ca. 15,5 kg
Kernmaterial	hochverdichteter Holzfaserwerkstoff
Baustoffklasse	normalentflammbar B2
Kantenband	umlaufend, leitfähig
Plattenoberseite	Feuerverzinktes Stahlblech sowie Werkseitige Applikation von doppelbodengeeigneten Oberbelägen, z.B. homogenes Vinyl, Linoleum, HPL
Plattenunterseite	Feuerverzinktes Stahlblech

Unterkonstruktion	
Verzinkte Stahlstützen	M20 SSP nach technischer Erfordernis
Auflage	C-PE 38 x 38 x 1 mm 4 Nocken Durchgängige Plattenauflage EPDM 36 x 555 x 0,5mm
C-Profil	65 x 40 x 2 mm

Statik nach DIN EN 12825:2002 i.V.m ARiLi	
Punktlast/ Nennlast	12 kN (Stempel 50x50 mm)
Sicherheitsfaktor	2,0
Bruchlast	> 24 kN (Stempel 50x50 mm)
Verschiebeklasse	A

Brandschutz nach DIN 4102-2:1977	
Feuerwiderstandsklasse	feuerhemmende Tragkonstruktion bis lichte Höhe 1.420 mm

Spezifikationen nach PSA MOB PF2 PS/SPU	
UDL	50 kN/m²
Rolling Load	20.000 Durchgänge bei 3 kN

Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie hier, um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.

Tate Global GmbH
Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany
T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2026 Tate Global GmbH
Tate Global GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzliche Änderungen verpflichtet haben.

PLANET PASSIONATE
#planetpassionate