
Caso DC

DIN EN 12825: 2002

CASO DC 15.0

LASTKLASSE 6



Platte	
Dicke	40,5 mm
Abmessung	600 x 600 mm
Plattengewicht	ca. 25 kg
Kernmaterial	hochverdichteter Gipsfaserwerkstoff
Baustoffklasse	nichtbrennbar A1/A2
Kantenband	umlaufend, leitfähig
Plattenoberseite	Werkseitige Applikation von doppelbodengeeigneten Oberbelägen, z.B. homogenes Vinyl, Linoleum, HPL
Plattenunterseite	Feuerverzinktes Stahlblech mit 2K Verklebung

Unterkonstruktion	
Verzinkte Stahlstützen	M20-SSP6 8 mm dicke Kopfplatte oder 2 fache Kopfplatte mit einer Dicke von jeweils 5 mm Rohr: 26 x 3 m, bis zu einer Höhe von 800 mm OKF möglich Rohr: 26 x 3 mm + Überschubrohr 33,7 x 3,2 mm bis zu einer Höhe von 1500 mm OKF möglich
Auflage	C-PE 38 x 38 x 1 mm 4 Nocken Durchgängige Plattenauflage EPDM 36 x 555 x 0,5mm
C-Profil	50 x 40 x 3 mm

Statik nach DIN EN 12825: 2002 i.V.m ARiLi	
Punktlast/ Nennlast	15 kN (Stempel 50x50 mm)
Sicherheitsfaktor	2,0
Bruchlast	> 30 kN (Stempel 50x50 mm)
Verschiebeklasse	A

Brandschutz nach DIN 4102-2:1977	
Feuerwiderstandsklasse	F30-AB bis lichte Höhe 1.210 mm

Spezifikationen nach PSA MOB PF2 PS/SPU	
UDL	70 kN/m²
Rolling Load	10.000 Durchgänge bei 6 kN

Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie hier, um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.

Tate Global GmbH
Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany
T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2026 Tate Global GmbH
Tate Global GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzliche Änderungen verpflichtet haben.

PLANET PASSIONATE
#planetpassionate