


Solida 38B

Unsere Doppelbodenplatte Tate Solida besteht aus einem hochverdichteten Holzwerkstoffkern und ist auf der Unterseite mit einem Stahlblech ausgestattet. Ein umlaufendes Kantenschutzband gewährleistet zusätzlichen Schutz und präzise Systempassung. Die Platte entspricht den Anforderungen der DIN EN 12825:2001.



Technische Daten	
Plattenabmessung	600 x 600 mm
Plattenstärke	38,5 mm
Rohdichte	ca. 680-720 kg/m³ (+/- 5%)
Brandverhalten	B2 normalentflammbar nach DIN 4102-1:1998 (Plattenkern)

Optional	
Plattenoberseite	Werkseitige Applikation doppelboden-geeigneter Oberbeläge, Stahlblech oder Aluminiumfolie
Plattenunterseite	Stahlblech oder Aluminiumfolie

Maßtoleranzen nach DIN EN 12825: 2001	
Kantenlänge	+/- 0,2 mm
Rechtwinkligkeit der Platte	+/- 0,3 mm
Horizontale Geradheit der Kante	+/- 0,3 mm
Plattenstärke ohne Belag	+/- 0,3 mm
Plattenverwindung	0,5 mm
Vertikale Geradheit der Kante	0,3 mm
Klimatische Einbaubedingungen	ca. 40 - 65 % rel. Luftfeuchte / + 15° bis + 25° Celsius
Klimatische Nutzungsbedingungen	ca. 40 - 65 % rel. Luftfeuchte / + 15° bis + 25° Celsius